


Aksijalni komplet EAMM-A-S38-42A

Broj artikla: 560685

☆ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	3,5 Nm
Težina proizvoda	410 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	42A
Materijal - napomena	RoHS komfornost