

Smanjenje hoda HGRT-HR-50

Broj artikla: 564301

FESTO

za podešavanje ugla otvaranja. Odgovara za radijalnu hvataljku HGRT.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	50
Podesivo područje krajnjih položaja/dužina	50 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	zavrtno na hvataljku
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material locknut	Čelik za kaljenje
Material screws	Čelik