


# Priključna letvica VABM-L1-10AW-M7-12

Broj dela: 566555

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika  | Vrednost                                |
|---|---|
| Dimenzija mrežice                                       | 10.5 mm                                 |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 16                                      |
| Radni pritisak  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar  |
| Dozvola   | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 2 - umerena izloženost koroziji         |
| LABS usklađenost  | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pri montaži na H-šinu   | 1.5 Nm                                  |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.45 Nm                                 |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu        | 1.5 Nm                                  |
| Težina proizvoda  | 240 g                                   |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14                  | M5                                      |
| Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84          | M5                                      |
| Pneumatski priključak 1                                 | M7                                      |
| Pneumatski priključak: 2                                | M5                                      |
| Pneumatski priključak 3                                 | M7                                      |
| Pneumatski priključak: 4                                | M5                                      |
| Pneumatski priključak: 5                                | M7                                      |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                          |
| Materijal priključne lajsne                             | Aluminijumska legura za obrada          |