



Senzor pritiska SPAB-B2R-F-2P-K1

Broj artikla: 570793

FESTO

sa relativnim pritiskom -1...1 bar.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Piezootporni senzor pritiska sa indikacijom
Merno područje pritiska, početna vrednost	-1 bar
Merno područje pritiska, krajnja vrednost	1 bar
Područje preopterećenja	5 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Digitalni izlaz	2xPNP
Sklopna funkcija	slobodno se programira
Funkcija sklopnog elementa	prekidač
Tačnost ponavljanja izlaza ± %FS	0,1 %FS
Maks. izlazna struja	100 mA
Tačnost prikaza FS	1 %FS
Otpornost na kratak spoj	Da
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabl 4-žilno
Dužina kabla	2,5 m
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj M5
Težina proizvoda	30 g
Informacija o materijalu, kućište	ABS-ojačan PBT ojačan
Vrsta prikaza	Osvetljen LCD višebojan
Jedinica(e) koja(e) se može(gu) prikazati	bar inchH2O inchHg kPa kgf/cm ² mmHg psi
Indikacija stanja	LCD žuti
Mogućnosti podešavanja	Teach-In preko ekrana i tastera
Osiguranje manipulacije	PIN-Code
Područje podešavanja, vrednosti praga	0 ... 100 %
Područje podešavanja histerezisa	0 ... 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress