

Blok podnožja VABM-B10-30S-G12-4

Broj artikla: 8026379

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Mera mreže | 32 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mesta | 4 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 1.267 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material manifold | Aluminijumska legura za kovanje |