

Blok podnožja VABM-B10-30S-N12-2

Broj artikla: 8026386

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	2
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	759 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Pneumatski priključak 5	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje