

Paralelni komplet EAMM-U-60-S48-40R-91

Broj artikla: 8058949

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	60
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	26,7 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,07 Nm
Prenosivi obrtni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1.150 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	40R
Materijal - napomena	RoHS komformnost