


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-M80-120GA

Broj dela: 8063571

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni momenat	60 Nm
Težina proizvoda	1661 g
Kod interfejsa aktuatora	M80
Kod interfejsa motora In	120GA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen