


# Manometar PAGN-23-1M-G18S

Broj artikla: 8088992

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost                             |
|--|--------------------------------------|
| Display range                          | 0 ... 1 MPa                          |
| Nazivna veličina, manometar            | 23                                   |
| Konstruktivna struktura                | Manometar sa Bourdonovom cevi        |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja vodova                      |
| Pogonski medijum                       | Inertni gasovi<br>neutralne tečnosti |
| Operating pressure MPa                 | 0 ... 1 MPa                          |
| Pogonski pritisak                      | 0 ... 10 bar                         |
| Operating pressure                     | 0 ... 145 psi                        |
| Faktor naizmjeničnog opterećenja       | 0,6                                  |
| Klasa tačnosti merenja                 | 5                                    |
| Mehanička zaštita                      | IP44                                 |
| Temperatura ležaja                     | -5 ... 50 °C                         |
| Temperatura medijuma                   | -5 ... 50 °C                         |
| Temperatura okoline                    | -5 ... 50 °C                         |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost                      |
| Položaj priključka                     | Zadnja strana centrična              |
| Pneumatski priključak                  | G1/8 with sealing ring               |
| materijali u dodiru sa medijumom       | ABS-ojačan<br>Mesing                 |
| Material of threaded plug              | ABS-ojačan                           |
| Material housing                       | ABS                                  |
| Material screen                        | PMMA                                 |
| Boja kućišta                           | crno                                 |
| Težina proizvoda                       | 6 g                                  |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | bez acetilena<br>bez kiseonika       |