


Aksijalni komplet EAMM-A-S95-150A-G2

Broj artikla: 8157279

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	60 Nm
Težina proizvoda	3.768 g
Interface code, actuator	S95
Interface code, motor in	140A 150A
Materijal - napomena	RoHS komfornost