

# Perde geiř-otomatik baęlantı NPQP-H-Q6-E

Ürün numarası: 132549

FESTO

Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3,7 mm
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Sıcaklıęa baęlı alıřma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:::]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	4
evre sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	10,2 g
Pnömatik baęlantı 1	Diř ap 6 mm hortum için
Pnömatik baęlantı 2	Diř ap 6 mm hortum için
Malzeme hakkında not	LABS ieren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PP
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik