


Perde geiş-otomatik baęlantı NPQP-H-Q12-E

Ürün numarası: 132552

FESTO

Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	7,8 mm
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklığa baęlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün aęırlığı	30,4 g
Pnömatik baęlantı 1	Dış çap 12 mm hortum için
Pnömatik baęlantı 2	Dış çap 12 mm hortum için
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PP
Malzeme bilgisi, hortum kitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik