

Körük kiti EADB-V2-63-S101-200

Ürün numarası: 1488362

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	93 mm
Büyükölçü	63
Strok aralığı	101 ... 200 mm
Piston kolu uzantısı	68 mm
Tasarım	Yuvarlak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Körük kiti kanallı tahliye havasıyla
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortama dayanım	Toz Mıçır Yağlar Gres yağı Yakıtlar
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Hareket eden kütle	142 g
Ürün ağırlığı	265 g
Bağlantı şekli	geçmeli Dış açılmış pim
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, adaptör bileşenleri	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, körük	NBR
Malzeme, vida dişli pimler	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik