

Otomatik bağlantı rakoru QS-3/8-1/2-U


Ürün numarası: 153614

FESTO

dış altıgen erkek dış.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---------------------------------------|
| Büyüklik | Standart |
| Nominal genişlik | 8,7 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş hava Vakum |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Max. Sıkma torku | 24 Nm |
| Pnömatik bağlantı | NPT3/8-18 Dış çap 1/2" hortum için |
| Çözme halkasının rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | Pirinç Nikel kaplı |
| Çözme halkası için malzeme bilgisi | POM |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | NBR |
| Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |