

# Perde geiř-otomatik baęlantı QSS-3/16T-U

Ürün numarası: 153762

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Montaj konumu	istenildięi gibi
Tank büyüküküęü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
alıřma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Sıcaklıęa baęlı alıřma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiř hava Vakum
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Pnömatik baęlantı	Dıř ap 3/16" hortum için
özme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirin Nikel kaplı
özme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik