

# Filtre LF-3/4-D-MIDI-NPT

Ürün numarası: 173696

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Montaj konumu	dikey
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle basmalı
Maks. yoğuşma miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0 Bar...16 Bar
Standart anma debisi	3000 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu montaj köşebenti ile
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC