

İnce filtre LFMB-3/4-D-MAXI-NPT



Ürün numarası: 173720

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

1 µm filtre kartuşlu, metal korumalı kavanoz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Büyükklük	Maxi
Filtrasyon derecesi	1 µm
Su boşaltma	manuel, basmalı
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava Asal gazlar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	2.220 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	750 l/min
Filtrenin verimi	99,99 %
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m ³
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	PC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun