


Yağlayıcı LOE-3/8-D-MIDI-NPT

Ürün numarası: 173823

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. yağ dolum miktarı	110 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	16 Bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	8 l/min
Standart anma debisi	5500 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kabuk malzemesi	PC