


Kilavuz birimi FEN-40- -

Ürün numarası: 19172

FESTO

Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Strok	10 ... 500 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak
Tasarım yapısı	Yatak
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yer değiştirme kuvveti	30 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	31 g
0 mm strokda ana ağırlık	2.480 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Yataklama elemanı için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama