

Spiral Hortum PUN-10X1,5-S-2-BL

Ürün numarası: 197597

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	2 m
Dış çap	10 mm
Blok uzunluğu	0.43 m
İç çap	7 mm
Sarma çapı	80 mm
Sargı sayısı	22
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	250 Gram
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için
Renk	mavi
Shore sertliği	D 52 +/-3
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)