



Solenoid bobinli valf

MZH-3-0,4-LED

Ürün numarası: 30217

FESTO

Micro-Pneumatic, bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir- ayrıca sipariş edilmelidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 closed, single solenoid
Standart nominal debi	4 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 7 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Koruma sınıfı	IP40
Nominal genişlik	0,4 mm
Kumanda şekli	direkt
Kapama süresi	13 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	5 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Karakteristik bobin değerleri	24V DC: 0,55W
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm