


Eđik yuvalı valf

VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40

Ürün numarası: 3539722

FESTO

Pnömatik devreye giren, paslanmaz çelik Y valf. Yuva altı model, güvenlik konumu kapalı, NPT vida diđi, nominal çap 1/2".



Bilgi sayfası

Özellik	Deđer
Tasarım yapısı	Piston aktüatörlü dikme valf
Tetikleme şekli	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Bađlantı şekli	Hat döşeme
Kablo bađlantısı	ANSI/ASME B 1.20.1 uyarınca diđ manşonu 1/2 NPT
Nominal genişlik	13 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu
Akış yönü	tek yönlü
Akışkan basıncı	0 ... 4 MPa
İşletme basıncı	0 ... 40 bar
Proses valfinin nominal basıncı	40
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Harici kontrollü
Pnömatik bađlantı	Diđi diđ G1/8
Mpa işletim basıncı	0,6 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	6 ... 10 bar 87 ... 145 psi
Ortam	Buhar Mineral bazlı hidrolik yağ Asal gazlar Mineral yağ Su Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm Nötr sıvılar
Debi yönü	Valf yatađının altı, gaz ve sıvı ortam için
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Maks. viskozite	600 mm ² /s
Kullanım havası sıcaklıđı	-40 ... 200 °C
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Debi miktarı Kv	3,3 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluđu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, armatür muhafazası	Paslanmaz çelik döküm
Malzeme numarası, proses valf muhafazası	1.4408
Malzeme, mil sızdırmazlıđı	PTFE
Malzeme, sit sızdırmazlıđı	PTFE
Ürün ađırlıđı	1.300 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, tahrik muhafazası	Nikel kaplı pirinç