


Perde geiř-otomatik baęlantı QSS-F-10

Ürün numarası: 533912

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	9 mm
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:::]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenlięi	Üretici beyanına göre
evre sıcaklıęı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	50,5 g
Pnömatik baęlantı 1	Dıř ap 10 mm hortum için
Pnömatik baęlantı 2	Dıř ap 10 mm hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirin Krom ve nikel kaplı
Dıř sızdırmazlıęı için malzeme bilgisi	FPM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM