

# Körük bağlantı takımı DADB-V6-50-S176-250

Ürün numarası: 553317

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                           | Değer  |
|-----------------------------------|--|
| Diş çap                           | 57 mm  |
| Boyut                             | 50   |
| Kaldırma aralığı                  | 176 mm...250 mm                                    |
| Piston mili uzatması              | 73 mm  |
| Tasarım                           | yuvarlak<br>Körük kiti<br>kanallı egzoz havası ile |
| Montaj konumu                     | herhangi bir                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 3 - yoğun korozyona maruziyet                      |
| LABS uygunluğu                    | VDMA24364-B2-L                                     |
| Ortam dayanımı                    | Tozlar<br>Talaş<br>Yağlar<br>Gresler<br>Benzin     |
| Koruma türü                       | IP54   |
| Ortam sıcaklığı                   | -10 °C...80 °C                                     |
| Ürün ağırlığı                     | 129 Gram   |
| Montaj türü                       | ertelenebilir<br>dişli pim ile                     |
| Pnömatik bağlantı                 | G1/4   |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu  |
| Adaptasyon parçaları malzemesi    | PA takviyeli                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR  |
| Körük malzemesi                   | NBR  |
| Dişli pimlerin malzemesi          | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                    |