

Körük kiti

EADB-V1-63-S201-300

Ürün numarası: 570273

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 93 mm |
| Büyükölçü | 63 |
| Strok aralığı | 201 ... 300 mm |
| Piston kolu uzantısı | 80 mm |
| Tasarım | Yuvarlak |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Körük kiti kanallı tahliye havasıyla |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 |
| Ortama dayanım | Toz Mıdır Yağlar Gres yağı Yakıtlar |
| Koruma sınıfı | IP65 IEC 60529 ' a göre |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Hareket eden kütle | 199 g |
| Ürün ağırlığı | 309 g |
| Bağlantı şekli | geçmeli Dış açılmış pim |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzemelerle ilgili açıklama: Adaptör komponentleri | İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Malzemelerle ilgili açıklama: Körükler | NBR |
| Dişli vida malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |