

Geçmeli burç NPQM-D-S14-E-P10

Ürün numarası: 570455

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	12 mm
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 Bar...16 Bar -13.775 000032...232 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	18.5 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 14 mm
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli kovan QS-14
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı