

Bağlantı Raylıterminal şerit VABM-L1-10G-G18-7-GR

Ürün numarası: 573426

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 10.5 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 7 |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 431 Gram |
| Kontrol havası bağlantısı 12/14 | M5 |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |