

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-20EEE-G38-2-P3

Ürün numarası: 576490

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 22 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 2 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün aęırlığı | 324 Gram |
| Montaj türü | geçiş delięi ile |
| Kontrol havası baęlantısı 12 | G1/8 |
| Pnömatik baęlantı 1 | G3/8 |
| Pnömatik baęlantı 3 | G3/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |