

# Sabit kısma valfi

## VFFG-T-F6-14

Ürün numarası: 8047357

FESTO

Bu tip vakum için uygundur



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Bağlantı şekli	Yivli
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Büyükük	ø 5,8 mm için
Nominal genişlik	1,4 mm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1,2 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun