

Paralel kit EAMM-U-60-S38-58AA-91

Ürün numarası: 8058947

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	26.7 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.07 Nm
Aktarılabılır tork	3 Nm
Ürün ağırlığı	1150 Gram
Aktüatör arayüz kodu	S38
Arayüz kodu motor ln	58AA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu