

# Handling modülü EHMX-ELGC-80-BS-KF- -

Ürün numarası: 8122314

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	200 ... 1.000 mm
Montaj yüzeylerinde gerekli düzlük	0,1 mm/m
Vidalı mil çapı	16 mm
Vidalı mil adımı	16 mm/U
Montaj pozisyonu	Yatay
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Vidalı mil ile
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. ivmelenme	15 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	1 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Max. itme kuvveti Fx	350 N
Besleme sabiti	16 mm/U
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun