

# Paralel Kit EAMM-U-60-S38-60P-91

Ürün numarası: 8125092

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	26.7 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.07 Nm
Aktarılabılır tork	3 Nm
Ürün ağırlığı	1120 Gram
Aktüatör arayüz kodu	S38
Arayüz kodu motor In	60P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu