



单向节流阀

GRLZ-10-UNF-1/4-B

产品代号: 151578

FESTO

用于进气节流,带转动接头.
该产品只可从Festo USA订购



技术参数

特性	值
阀功能	单向流量控制功能,用于气源
气动连接,气口 2	UNF10-32
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
工作介质	过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 衞 过滤、已润滑的压缩空气,过滤精度 40 衞
介质温度	-10 ... 60 °C