


空位堵头 QSMC-3H

产品代号: 153382

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
装配位置	任意
设计	堵头
包装数量	10
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.6 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 87 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.4 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 203 psi
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	0.2 g
气动连接, 气口 1	插入式轴套直径 3 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT