

双耳环安装件 SUA-50-R3

订货号: 176888

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 规格 | 50 |
| 安装位置 | 可选 |
| 衍生型 | 高耐腐蚀等级 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 283 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 安装件材料 | 精制铝合金 带防护涂层 |
| 螺栓材料 | 高合金不锈钢 |
| 套管材料 | 弹簧钢 |
| 轴承材料 | 聚合物 |
| 螺钉材料 | 高合金不锈钢 |
| 锁的材料 | 高合金不锈钢 |
| 轴材料 | 高合金不锈钢 |