



电磁阀

MEBH-5/2-D-3-ZSR-C

产品代号: 184507

FESTO

带集中插头



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
宽度	65 mm
标准额定流量	4,500 l/min
工作压力 MPa	0.2 ... 1 MPa
工作压力	2 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	空气弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	14.5 mm
宽度尺寸	71 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	ISO 5599-1
手控装置	推
ISO 代码	351
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
切换时间, 关闭	87 ms
切换时间, 打开	59 ms
线圈的特性参数	24 V DC: 2.5 W
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 50 °C
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	1,000 g
电连接	M12x1 中间插头 圆形设计
安装类型	带通孔
先导排气口84	非管道式
气动连接, 气口 1	连接板规格 3 符合 ISO 5599-1
气动连接, 气口 2	连接板规格 3 符合 ISO 5599-1
气动连接, 气口 3	连接板规格 3 符合 ISO 5599-1
气动连接, 气口 4	连接板规格 3 符合 ISO 5599-1
气动连接, 气口 5	连接板规格 3 符合 ISO 5599-1
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝