


气源处理装置组合 LFR-3/8-D-MIDI-KD

订货号: 185749

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	开关阀 带压力表的过滤减压阀 安全启动阀
最大冷凝容积	43 cm ³
保护罩	金属保护罩
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	带压力表
工作压力	3 bar...16 bar
压力调节范围	2.5 bar...12 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准标称流量	1890 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2100 g
安装方式	要么: 管式安装 带附件
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	G3/8
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC