


气路板模块

MHA1-P4-2-M3-PI

产品代号: 197228

FESTO

带底座插头, 用于底座阀 MHA1-...-PI



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	4
工作压力	0 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
阀的安装方式	具有内 (阴) 螺纹
气动连接, 气口 1	M7
气动连接, 气口 2	M3
材料信息, 连接板	锻造铝合金