

双螺旋形气管 PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

订货号: 197627

FESTO



数据表

特性	值
工作长度	2 m
外径	10 mm
模块长度	0.66 m
内径	7 mm
线圈直径	80 mm
转数	22
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...10 bar
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7::-:]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量	490 g
气动接口	用于快插接头外径 10 mm
颜色	蓝色/黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
气管材料	TPE-U(PU)