



精密减压阀

LRP-7.0-6

产品代号: 2418761

FESTO

不带压力表.



技术参数

特性	值
尺寸	40
系列	LR
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	任意
设计结构	先导控制的精确型减压阀
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
压力表	准备用于 G1/8
工作压力 MPa	0.1 ... 0.8 MPa
工作压力	1 ... 8 bar
压力控制范围	0.1 ... 6 bar
最大压力迟滞	0.02 bar
标准额定流量	240 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	200 g
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件
压力表接口	G1/8
气动连接, 气口 1	适合底座直径7 mm
气动连接, 气口 2	适合底座直径7 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝
材料信息, 膜片	NBR