



电磁阀

MHP3-M1H-3/2O-1/8-K

产品代号: 525160

FESTO

带电缆



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常开, 单电控
驱动类型	电气的
宽度	14 mm
标准额定流量	200 l/min
工作压力	-0.9 ... 8 bar
设计结构	耐压的提动阀
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
授权	c UL us - Recognized (OL)
额定尺寸	3 mm
宽度尺寸	19 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任何
手控装置	推
先导类型	直接
流动方向	一定条件下可逆
工作压力, 可逆	-0.9 ... 0 bar
最大切换频率	130 Hz
切换时间, 关闭	4.5 ms
切换时间, 打开	8 ms
持续通电率	100%
线圈的特性参数	24V DC: 3,7W
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度40 衞 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 40 衞
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-5 ... 40 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	120 g
电连接	电缆
电缆长度	2.5 m
安装类型	在PRR气路板上
气动接口, 11	底座
气动连接, 气口 2	G1/8
气动接口, 33	底座
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	HNBR NBR
外壳的材料信息	牙铸锌 有镀层
电缆护套的材料信息	PUR
螺钉的材料数据	钢 经过电镀