


连接块

MHP3-PR8-3

产品代号: 525219

FESTO

用于MHP3-...-HC/TC型带管接头的底座阀



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	8
耐腐蚀等级 CRC	2
底座的安装方法	带通孔 带高帽式导轨
阀的安装方式	具有内(阴)螺纹
气口 1/33	G1/4
气口 3/11	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE
底座的材料信息	锻造铝合金