

安装导轨 SLG-S-18-700

订货号: 525700

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	789 g
安装方式	通过通孔和定位销
外壳材料	铝 硬质阳极氧化处理