

# 过滤器 MS6-LF-1/4-ERM

订货号: 529631

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
最大冷凝容积	38 cm <sup>3</sup>
保护罩	塑料滤杯保护罩
工作压力	0 bar...20 bar
标准标称流量	2500 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[:-9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	600 g
安装方式	要么： 管式安装 带附件
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC
隔离板材料	POM