



# 气源处理组件

## MSB6-1/2:H8N3M2-WP-Z

产品代号: 530217

FESTO

由过滤器、减压阀、油雾器以及墙面安装板组成。12 bar 的最大输出压力, 40 μm 过滤精度, 带压力表, 金属保护罩, 采用手动冷凝水排放装置, 气流方向: 从右到左。



### 技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驱动器锁	集成有锁定装置的旋转手柄
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 μm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	带压力表的减压阀 标准过滤器 标准油雾器
杯罩保护	具有集成的金属外壳
压力表	带压力表
工作压力	1.5 ... 18 bar
压力控制范围	1 ... 12 bar
标准额定流量	3,500 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
输出空气的纯净度	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
产品重量	2,400 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2