

**传感器导轨**  
**HGP-SL10-35**  
产品代号: 535586

FESTO



**技术参数**

特性	值
尺寸	10
装配位置	任意
设计结构	传感器条
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 胶粘剂	装配用粘合剂