


气路板模块 VABM-B10-20S-G14-6-P3

订货号: 576469

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	22 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	6
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	601 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 3	G1/4
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金