

# 插入式轴套 NPQH-D-S6-E-P10

订货号: 578318

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	4 mm
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	10
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...2 MPa -13.775 psi...290 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...20 bar
工作压力说明	水：0 - 50°C 时最高 0.6 MPa
证书签发机构	NSF C0523185
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水（液态，无冰）
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	参见合规性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	0 °C...150 °C
产品重量	5.1 g
气接口，气口 1	插入式轴套 Ø 6 mm
气接口，气口 2	插入式轴套 Ø 6 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜