

# 波紋吸盤組件

## EADB-V2-80-S401-500

料號: 1489410

FESTO



### 技術參數

特性	值
外徑	93 mm
尺寸	80
行程範圍	401 ... 500 mm
活塞桿擴展	117 mm
設計	圓形
裝配位置	任何
設計結構	氣囊組件 具管道排氣
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
對介質的抗性	灰塵 碎屑 油 油脂 汽油
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-10 ... 80 °C
運動質量	247 g
產品重量	444 g
安裝類型	插上式 具螺紋針腳
氣壓連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material adapter components	鍛造鋁合金 電鍍
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	高合金鋼, 耐腐蝕