


連接電纜

KVIA-MPYE-10

料號: 161985

FESTO

用於比例閥



技術參數

特性	值
安裝類型	具套筒螺帽
裝配位置	任何
產品重量	530 g
電氣連接	直式插頭 / 直式插座
工作電壓範圍 AC	≤ 250 V
容許的電流負載	1 A
電纜長度	10 m
電纜直徑	6.2 mm
電纜結構	4x0,25
防護等級	IP65
環境溫度	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	青銅 鍍銀和鍍金